


フロアリューム ラティスNW

上品な素材感のある柔らかな織物調格子柄
「ラティスNW」。
エコマーク認定商品。




20FL741 NEW 溶接棒 FLYO741
ジョイントシールド FLJS741FU/EK



20FL746 NEW 溶接棒 FLYO746
ジョイントシールド FLJS746FU/EK



20FL742 NEW 溶接棒 FLYO742
ジョイントシールド FLJS742FU/EK



20FL747 NEW 溶接棒 FLYO747
ジョイントシールド FLJS747FU/EK



20FL743 NEW 溶接棒 FLYO743
ジョイントシールド FLJS743FU/EK



20FL748 NEW 溶接棒 FLYO748
ジョイントシールド FLJS748FU/EK



20FL744 NEW 溶接棒 FLYO744
ジョイントシールド FLJS744FU/EK



20FL749 NEW 溶接棒 FLYO749
ジョイントシールド FLJS749FU/EK



20FL745 NEW 溶接棒 FLYO745
ジョイントシールド FLJS745FU/EK



20FL750 NEW 溶接棒 FLYO750
ジョイントシールド FLJS750FU/EK



20FL750/20FL747

品種	複層ビニル床シート FS	
価格 (税抜き価格)	3,600 円/㎡	6,550 円/㎡
全厚	2mm 高耐久UV樹脂コーティング	
幅×長さ	1820mm×9m	
梱包	9m/巻	重量 48.0kg/巻
取得 JIS番号	JIS A 5705 ビニル系床材 床シート GB0506143	



工法

工法名	下地	接着剤
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エコロイヤルセメント・エコAR600
耐湿工法	湿気のおそれのある モルタル・コンクリート下地	エポグレーST・USセメント・ 東リ低臭USセメント・US200
—	東リアンダーレイシート下地	USセメント・ 東リ低臭USセメント・US200
継目処理	専用溶接棒による熱風溶接工法 専用継目処理剤による 継目接着工法 (ジョイントシールド工法)	専用溶接棒 (抗菌仕様) 東リ ジョイントシールド (抗菌仕様)

- 上記以外の下地については476頁をご参照下さい。
- 東リアンダーレイシート下地の場合、東リ ジョイントシールドの使用は可能ですが、重量物や車輪などの局部荷重がかかる場合はご使用いただけません。
- 医療・福祉施設の病室、居室等でスイング式電動ベッドを使用する場合は、下地水分指標にかかわらずエポキシ樹脂系接着剤 (エポグレーST)、ウレタン樹脂系接着剤 (USセメント、東リ低臭USセメント、US200) をお使い下さい。
- スイング式電動ベッドのご使用に際しては、他にも留意点があります。詳細は519頁をご覧ください。
- ※USセメント、東リ低臭USセメント、US200以外のウレタン樹脂系接着剤は使用しないで下さい。

受注生産 ※ご注文内容等により余分に納期をいただく場合があります。
※納期の詳細は東リ営業所にお問合わせ下さい。

特別寸法 (全厚) 全厚: 2.5mm 寸法: 1820mm×9m
梱包: 9m/巻 納期: 受注後3週間～
条件: 基準色のみ 100m/色以上 巻単位
価格: 3,900円/㎡ 7,100円/㎡
(税抜き)

<ご注意>

- 選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を529頁に記載しております。ご参照下さい。

※フロアリューム ラティスNWは、物性向上に関する特許を取得しています。

■抗菌性 (抗菌活性値) JIS Z 2801準拠

JISでは、抗菌活性値が2.0以上のとき、抗菌効果があるものと判断しています。

	大腸菌	黄色ブドウ球菌	MRSA
フロアリューム ラティスNW	2.0以上	2.0以上	2.0以上

(一財)カケンテストセンター

特許取得 継目接着工法

東リジョイントシールド

POINT 1
溶接棒と比べて継ぎ目が
目立ちにくい

POINT 2
溶接棒同等の
強度・耐久性

POINT 3
4ステップの
新工法

対応製品等の詳細情報は482頁をご参照下さい。

