


- 製法上、柄・目地合わせができません。
- 柄マッチ不要



FS4101 ● 溶接棒 FSYO4101
ジョイントシールド FSJS4101FU/EK
水割れ




FS4102 ● 溶接棒 FSYO4102
ジョイントシールド FSJS4102FU/EK
水割れ



FS4101



FS4103 ● 溶接棒 FSYO4103
ジョイントシールド FSJS4103FU/EK
柄幅:約4cm 綾杉



FS4104 ● 溶接棒 FSYO4104
ジョイントシールド FSJS4104FU/EK
柄幅:約4cm 綾杉



FS4103

マチュアNW (マチュアNW・ルミナス)

繊細な光の変化を反射エンボスで表現した、奥行き感のあるノーワックスビニル床シート。エコマーク認定商品。



品種	複層ビニル床シート FS	
価格 (税抜き価格)	5,000 円/㎡	9,100 円/㎡
全厚	2mm (表層透明ビニル層 0.5mm) 高耐久UV樹脂コーティング	
幅×長さ	1820mm×20m	
梱包	20m/巻	重量 112.0kg/巻
取得 JIS番号	JIS A 5705 ビニル系床材 床シート GB0506143	



工法	工法名	下地	接着剤
一般工法	—	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エコロイヤルセメント・エコAR600
	—	木造床 (合板など)	エコAR600・エポグレイST・USセメント・東リ低臭USセメント・US200
耐湿工法	—	湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地	エポグレイST・USセメント・東リ低臭USセメント・US200
	—	東リアンダーレイシート下地	USセメント・東リ低臭USセメント・US200
継目処理	—	専用溶接棒による熱風溶接工法	専用溶接棒 (抗菌仕様)
	—	専用継目処理剤による継目接着工法 (ジョイントシールド工法)	東リ ジョイントシールド (抗菌仕様)
	—	—	東リスーパーシーム液

- 上記以外の下地については476頁をご参照下さい。
 - 東リアンダーレイシート下地の場合、東リ ジョイントシールドの使用は可能ですが、重量物や車輪などの局部荷重がかかる場合はご使用いただけません。
 - 医療・福祉施設の病室、居室等でスリング式電動ベッドを使用する場合は、下地水分指標にかかわらずエポキシ樹脂系接着剤 (エポグレイST)、ウレタン樹脂系接着剤 (USセメント、東リ低臭USセメント、US200) をお使い下さい。
 - スリング式電動ベッドのご使用に際しては、他にも留意点があります。詳細は519頁をご覧ください。
- ※USセメント、東リ低臭USセメント、US200以外のウレタン樹脂系接着剤は使用しないで下さい。

<ご注意>

- 選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を529頁に記載しております。ご参照下さい。

※意匠登録済み

※マチュアNW (マチュアNW・ルミナス) は、物性向上および意匠性付与に関する特許を取得しています。



Mature NW LUMINOUS

CONCEPT

和の美意識 × 新技術



きらきらと繊細に瞬く LUMINOUS シリーズ。きらめきを作り出す反射エンボスで「ルミナス (輝き)」をイメージしてデザインしました。エンボスのモチーフは、薩摩切子・江戸切子に用いられる文様「菊繋ぎ切子」。和の美意識 × 新技術で日本の新しいモダンデザインを表現しました。

